

Garant**VCGW 160404, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265481 G
GTIN	4045197895769
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,12 mmPastūma f : 0,04 - 0,12 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,12 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	CBN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 160 m/min
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	G
Kietlydinys	BU7220
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		