

**VNMG 160404, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui