

HOLEX®**DNMG 150608 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250807 HBX130
GTIN	4045197663610
Produktų klasė	22D

Aprašas

DNMG 150608 Pakuotėje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	MM
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peilis
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.