

Garant
Skaitmeninių tikslaus ištekimo įrankių komplektas su suklio galvute Ø 9,75–88,1 mm, Jungtis: HSK63

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237567 HSK63
GTIN	4045197816740
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Su **skaitmenine suklio galvute** Nr. 237568, **skaitmeniniu rodmeniu** Nr. 237601, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine.

Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø-yje.

Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis Ø-yje.

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.

Skirta Ø 9,75 – 88,1 mm

Paskirtis:

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 237568 HSK63

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm).

po 1 ištekimo laikiklį(maks. darbinė dalis): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamųjų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Vidinis aušinimas: taip

Techninis aprašymas

Jungtis	HSK63
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Suklio galvutė Ø 9,75–88,1 mm Jungtis HSK63	237568 HSK63
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237642
Ištekinimo laikiklis	237632
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237640
Ištekinimo laikiklis	237634
Ištekinimo laikiklis	237636
Ištekinimo laikiklis	237630
ištekinimo plokštelės laikiklis tilteliui	237565
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–88,1 mm	237599
Indikatorius skaitmeninis	237601