

HOLEX**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	723400 160
GTIN	4045197166241
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC).
Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.
Neizoliuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpant kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:**DIN ISO 5749****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,4 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2 mm
visas ilgis	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės