

**CCMT 060202, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260180 SP4019
GTIN	
Produktų klasė	28A

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	73
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui