

**Garant**

**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	723510 180
GTIN	4045197501615
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), įlietas judrus lankstas.

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvaskalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

**Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000V.

**Standartas:**

**DIN ISO 5749**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	180 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,7 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,8 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponenčiai apvaskalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės