

VBW**Varžtų kirpimo žnyplės CombiCUT®, Visas ilgis: 370mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	722400 370
GTIN	4005887007896
Produktų klasė	73K

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos priekinio kirpimo žnyplės su indukciniu būdu grūdintomis, šoninėmis pjaunančiosiomis briaunomis. Nereikia reguliuoti gnybtų. Kaldinti fiksatoriai apsaugo nuo netyčinio išreguliavimo. Lakuotos vamzdinės kojėlės su ergonomiškais plastikinėmis rankenomis.

Paskirtis:

Vielos likučių kirpimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šlampavimo būdu.

Pastaba:

Atsarginių peilių galvučių rinkinys tik modeliams nuo 2004.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	4 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	7 mm
visas ilgis	370 mm
Rankena	ergonomiškos plastikinės rankenos
Gamintojo metodas	kaldintas šlampavimo būdu, priekinio kirpimo briaunos grūdintos indukciniu būdu
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

