

**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	723150 160
GTIN	4003773033141
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta galvutė su indukcinio būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

**Paskirtis:**

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpančios kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

**Standartas:**

**DIN ISO 5749**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	160 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	3,4 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	su juoda antikoroazine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės