

**WNMG 080404-Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	WP
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui