



## Grūdintos priekinio kirpimo žnyplės, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	721900 160
GTIN	4003773213796
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta viršūnė, įlietas lankstas. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikumu padengtos rankenos. Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC).

#### Standartas:

**DIN ISO 5748**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialus aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
visas ilgis	160 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,3 mm
Norma	DIN ISO 5748
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga
Galvutė	poliruotos
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

