

Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7020 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui