

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137161 5X0,5
GTIN	4067263106968
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Master Tap Universal sriegiklis, sukurtas naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Tolerancijos klasė ISO 3X/6GX. Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	2,7 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio tipas	MF
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	12,5 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Sriegio Ø	5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Norma	DIN 374
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX

Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio dydis	M5×0,5
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	121 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P

INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		