

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 6X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132906 6X0,75
GTIN	4067263108450
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Master Tap Universal sriegiklis, sukurtas naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Tolerancijos klasė ISO3X/6GX. Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio tipas	MF
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio Ø	6 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Koto Ø D _s	4,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 374
Sriegio dydis	M6x0,75
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Kiaurymės Ø	5,2 mm
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M

INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		