



„Micro Tip Cutter“, SFW, Visas ilgis: 144 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	726080 144
GTIN	7314150113545
Produktų klasė	73M

Aprašymas
Modelis:

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. **tinka ESD**, ergonominiai **2K** rankenų apvalkalai.

Labai ploni galai, su tvirtinimo varžtu. Specialiai labai mažiems atstumams tarp kontaktų (mažiausiai 0,1 mm) elektronikos schemose.

Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama pjūviui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas šlampavimo būdu, juodintas.

Medžiaga: Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas

Galvutės ilgis L_1 : 17,4 mm

Galvutės plotis: 10,6 mm

Kerpa varinę vielą iki \varnothing : 0,1 - 0,65 mm

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	10,6 mm
Kerpa varinę vielą iki \varnothing	0,1 - 0,65 mm
Galvutės ilgis L_1	17,4 mm
visas ilgis	144 mm

elektros izoliacija	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Medžiaga	Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
Rankena	2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (63–65 HRC)
Paviršius	juodintos
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Su atidarymo spyruokle	taip
reguliuojamas precizinis lankstas	taip