

**WN. G 080408, Rūšis: CA510**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 252114 CA510 |
| GTIN | 4960664700486 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

WN. G 080408 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mmPastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 450 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 1 - 3,8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Drožlialaužis | PS |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pastūma f | 0,15 - 0,6 mm/aps, |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kietlydinys | CA510 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |