

HOLEX®**WNMG 080408 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Produktų klasė	22D

Aprašas

WNMG 080408 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mmPastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Drožlialaužis	PM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm

Kietlydinys	HBX020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Ištekimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peilis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.