

HOLEX®**WNMG 080408 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Produktų klasė	22D

Aprašas

WNMG 080408 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	MM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Ištekimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekimo peilis
Serija	eco-QT-/ eco tekimo peilis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.