


WN. G 080408, Rūšis: KW10


Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WN. G 080408 KW10 Kietlydinys: KW10

Drožlialaužis: AH

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 400 m/min
Drožlialaužis	AH
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	KW10
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui