

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: CU7010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 CU7010 Kietlydinys: CU7010
Drožlialaužis: SS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Papildomas naudojimas	M
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui