



## Litavimo įtaisas, Gamintojo pavadinimas: NANOMK2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082301 NANOMK2
GTIN	4003008153682
Produktų klasė	04K

### Aprašymas

#### Modelis:

Reguliuojamos temperatūros litavimo stotelės su keraminiu PTC kaitinimo elementu ir iš vidaus šildomu Ersadur litavimo smaigaliu (tikslus temperatūros matavimas). Mikroprocesoriumi valdomas litavimo įtaisas i-CON NANO, pasižyminti dideliu litavimo našumu, naudojant efektyvų kaitinimo elementą. Litavimo antgaliai, turintys idealią galvutės geometriją, tinka kiekvienai litavimo užduočiai.

#### Paskirtis:

Visiems litavimo darbams elektronikos ir elektrotechnikos srityse.

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	80 W
Litavimo temperatūros ribos	150 - 450 °C
Aukštis	103 mm
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Įkaitimo laikas iki 280 °C	9 s
Tinklo dažnis	50 Hz
Ilgis	145 mm
Lituoklio svoris be maitinimo laido	30 g

Tinklo įtampa	240 V
Plotis	80 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Litavimo įtaisas