

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TN. G 160408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui