

metabo**Briaunų freza rankinė, Tipas: KFM1615F****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Metalo briaunų freza iki 15 mm nuožuloms, skirta suvirinimo siūlėms apdirbti.

- **Frezavimo gylio reguliavimas be įrankių, 0,1 mm žingsniu. (Nuo 0 mm iki 15 mm)**
- **Tikslus nuožulos kampo nustatymas.**
- **Kontroliuojamas darbas per dideles kreipiamąsias įvoves.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**

One-touch Controller. Patentuotas, frezavimo gylio reguliavimas be įrankių, 0,1 mm žingsniu. Fiksuoti tvirtinimo taškai, greitam nustatymui, kad dirbant būtų išvengta netyčinio frezavimo gylio reguliavimo. Tikslus nuožulos kampo nustatymas tiesiai per kreipiamąsias įvoves.

Universali frezavimo galvutė su trimis kietmetalio keičiamosiomis plokštelėmis, visiems nuožulų kampams nuo 0 iki 90°. Kontroluojamas darbas per dideles kreipiamąsias įvoves. Atraminis ritinėlis vamzdžiams nukreipti, kad būtų galima paprastai apdirbti suvirinimo siūles. Be įrankių reguliuojama rankena užtikrina saugų ir tolygų valdymą. Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių. Vario-Constamatic (VC) pilnos bangos elektronika su reguliavimo ratuku, skirta dirbti konkrečiai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai. Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo. Naudotojas yra apsaugotas dėka šoninių plokštelių, per kurias pašalinamos drožlės. Su metaBOX, išmanus sprendimas transportavimui ir saugojimui, iliustracija.

Skirta plokščių medžiagų, lakštų ir talpyklų, vidinių ir išorinių briaunų, kontūrų ir apvalinimo angų kampams bei spinduliams gaminti.

Tiekimo sudėtis:

3 universalios kietlydinio keičiamosios plokštelės, stabdymo ritinėlis, 2 atsuktuvai, veržliaraktis SW 10, lanko formos rankena, metaBox.

- **3 universalios kietmetalio keičiamosios plokštelės**
- **Atraminis ritinėlis**
- **Atsuktuvas TORX varžtams 15**
- **Atsuktuvas SW 4 su T rankena**
- **Veržliaraktis SW 10**
- **Rankena**
- **metaBOX 280 L**

Pastaba:

Reikiamus priedus rasite Nr. 078132 ir 078134.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maks. Nuožulnos aukštis 45°	15
Svoris	6,9 kg
Garso galios lygis (LWA)	104 dB(A)
Atiduodamoji galia	900 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	2,5 m/s ²
Laido ilgis	4 m
maks. Nuožulnos plotis 45°	21
Laipsniškas frezavimo gylis reguliavimas	0,1 mm
Mažiausio išorinio Ø apvalinimas	100 mm
Nominali galia	1550 W
Garso lygis	93 dB(A)
Nuožulos kampas	0 - 90 laipsniai
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
minkštas paleidimas	taip
Produkto rūšis	Freza

