KYOCERA

Keičiama frezavimo plokštelė SOMT....20ER-GM, greitaeigės frezos, PR1835



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222073 10
GTIN	4960664029358
Produktų klasė	25A

Aprašymas

Modelis:
Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.
Paskirtis:
GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.
Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0{,}3 \times D$.

Techninis aprašymas

Plokštelės storis E	4,76 mm
Pastūma f_z per dantį	0,5 – 1,8 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Tipas	INOX
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\,max}$	3 mm
Kampo spindulys	2 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420ER-GM
Rūšis	PR1835
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		