


**SOMT....20ER-GM, PR1810, Tipas: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222075 10
GTIN	4960664026906
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Keturių pjovimo briaunų keičiama plokštelė išgaubtomis pjovimo briaunomis mažoms pjovimo jėgoms.

Paskirtis:

GM geometrija yra Nr. 1 universaliam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Plokštelės storis E	4,76 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p,max}$	3 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Tipas	GG
Kampo spindulys	2 mm
Pastūma f_z per dantį	0,5 – 2 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT100420ER-GM
Kietlydinys	PR1810
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		