

**SPMT 1806 EDER-NB3, PR1835, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	224013 ST1400
GTIN	4960664030095
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

**Paskirtis:**

**NB2 / NB3:** universali paskirtis.

**Pastaba:**

**Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių.** Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 1 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Plokštelės storis E	6,35 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,06–0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 1806 EDER-NB3

Kietlydinys	PR1835
Ašmenys	HM
Paskirtis	Standartas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		