

**SPMT 1806 EDER-NB2, PR1835, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	224012 ST1400
GTIN	4960664030071
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2 / NB3: universali paskirtis.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 1 \times D$.

Techninis aprašymas

Plokštelės storis E	6,35 mm
Pastūma f_z per dantį	0,06–0,25 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 1806 EDER-NB2

Kietlydinys	PR1835
Ašmenys	HM
Paskirtis	Standartas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		