

**BDMT 170408 ER-N4, PR1825, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227673 ST1400
GTIN	4960664028092
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Frezos komplektuojamos vienu skaičiumi N3 ir N4 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio. Rekomenduojamos apdirbimo vertės  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	ST1400
Pastūma $f_z$ per dantį	0,09–0,16 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408 ER-N4
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		