

**DC.T 11T304, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC.T 11T304 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nuolat
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Drožlialaužis	HQ

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui