


**CNMM 190612, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Kietlydinys	CA115P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	PX
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190612
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui