


**CNMM 190616, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 380 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190616
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Drožlialaužis	PX
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	1,6 mm
Kietlydinys	CA115P
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui