

**WNMG 080404, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Drožlialaužis	HQ
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA115P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui