

**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA115P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 400 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,14 - 0,55 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080808
Kietlydinys	CA115P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui