

**Keičiama tekimo plokštelė VBMT 110304, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Rūšis	CA115P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 340 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Drožlialaužis	HQ
Kampo spindulys	0,4 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui