

## Garant

### GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, ALTiX, M: M10



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	136152 M10
GTIN	4045197900258
Produktų klasė	111

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Universalus sriegiklis**, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

**Forma E** (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis)

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 10 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 8 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 8,5 mm

#### Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	25 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kiaurymės $\varnothing$	8,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	10 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	22 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	15 m/min	K
CuZn	tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		