

Garant**GARANT Softcut HSI gretaeigė freza, su kiauryme, ØD / pjovimo dantų skaičius Z: 42/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamosios plokštelės nustatomos 15° laikiklyje.

Paskirtis:

Pasirinkite f_z 0,8 mm reikšmę.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3Nm)
Serija	Softcut®
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 1205..
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	56,5 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	15 mm
$\varnothing D_3$	17,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78,3 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,75 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo galvutė

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219833
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP