




HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC8250, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 6/0,8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273409 6/0,8
GTIN	7291075482720
Produktų klasė	26C

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas drožlių formavimas ir valdymas.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
INSL	19 mm
Pjovimo briaunos spindulys R	0,8 mm
Pjūvio gylis a _p	1 - 3,6 mm
Įpjovimo pastūma f	0,13 - 0,25 mm/aps,

Įpjovos plotis w	6 mm
Tekinimo pastūma f	0,24 - 0,42 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožialaužis	T
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	45 - 260 m/min
Kietlydinys	IC8250
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas