



Vidurinio kirpimo žnyplės, Visas ilgis: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725800 250
GTIN	4003773034070
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Su itin tvirta viršūne ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 64 HRC. Replės, dengtos juoda antikorozinė danga, galvutė poliruota, plastikine padengtos rankenos.

Privalumai:

Reikalauja mažiau jėgos nei naudojant tokio pat ilgio šoninio kirpimo žnyplę.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio greitapjovis plienas, kaldintas ir keletą kartų grūdintas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	250 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	5 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	3,5 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 5743
Rankena	su plastikine danga
Galvutė	tiesus
Gamintojo metodas	Ašmenys papildomai grūdinti indukcinio būdu, jų kietumas apie 64 HRC

Medžiaga	Chromo vanadžio našus plienas
Paviršius	Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės