


TNMG 160404, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožialaužis	PS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui