

**TNMG 160408, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251583 CA6525 |
| GTIN | 4960664472079 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

TNMG 160408 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MS

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 4 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Drožlialaužis | MS |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pastūma f | 0,1 - 0,35 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Pjūvio gylis a_p | 0,8 - 4 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 220 m/min |
| Kietlydinys | CA6525 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |