


DCMT 11T302, Rūšis: CA525

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260488 CA525
GTIN	
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kietlydinys	CA525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui