

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137870 4-40
GTIN	4045197901514
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,84 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,35 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	56 mm
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	7,1 mm
Sriegio Ø	2,84 mm

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	4-40 UNC
Drožlių griovelių skaičius	2
Kiaurymės \varnothing	2,35 mm
Vijų skaičius colyje	40
Koto kvadratas \square	2,7 mm
Serija	Master Tap
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2BX
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N

Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		