

Garant**SCGT 09T302, Rūšis: HB7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7310
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCGT 09T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui