

Garant**SC. T 09T304, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC. T 09T304 HB7020 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui