



Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	725335 180
GTIN	4003773018179
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).

Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos, **izoliuotos panardinant**.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	izoliuotos panardinant
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės