

VBW**Varžtų kirpimo replės UNIBOLT®, Visas ilgis: 460mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	733500 460
GTIN	4005887563200
Produktų klasė	73L

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su perdavimo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Gnybtus galima paprastai ir tiksliai reguliuoti naudojant ekscentrinį varžtą. Kaldinta šlampavimo būdu, fiksatorius su ypač didele buferine zona, lakuotos vamzdinės kojelės.

Paskirtis:

Skirtos kirpti normalaus kietumo ir itin kietam plienui iki 48 HRC (apie 1600 N/mm² atsparumas tempimui).

Apdirbama medžiaga:

Peilio galvutė iš specialaus įrankinio plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukcinio būdu.

Atsarginė dalis:

Atsarginė pjovimo galvutė Nr. 734110.

Techninis aprašymas

apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm ² iki Ø	6 mm
visas ilgis	460 mm
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm ² iki Ø	8 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm ² iki Ø	5 mm
Pjovimo galia	<48 HR
su ribotuvu	taip
Gamintojo pavadinimas	UNIBOLT®

Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	raudonai dažyti
su patikslinamojo reguliavimo varžtu	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais Visas ilgis 460 mm	734110 460
--	------------