


Garant**SCMT 09T304, Rūšis: HB7415****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260742 HB7415
GTIN	4045197672384
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T304 HB7415 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7415
Drožlialaužis: TIS
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1 mm
Pastūma f : 0,1 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Drožlialaužis	TIS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7415

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui