

HOLEX**VHM frezos, AlCrN, Ø e8 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	GG1296 4
GTIN	4045197907851
Produktų klasė	GGN

Aprašymas**Modelis:**Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Modelis kaip Nr. 202296.**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Koto forma	HB
Pjovimo briaunos ilgis L_c	11 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
Dantų skaičius Z	3
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,18 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Turinys	5
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al $> 10\%$ Si	ribotai tinka	160 m/min	N
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	70 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	50 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	60 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	75 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	tinka