

Garant**GARANT Master TM kotinė sriegio freza 2xD, AlTiN, MF: 4X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139675 4X0,5
GTIN	4067263128601
Produktų klasė	11D

Aprašymas**Modelis:**

VHM sriegimo freza **su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi**. Dėl **kintamojo dantų skaičiaus** užtikrinamas **žemas radialinis mušimas** ir **įrankių patvarumas**.

Naujoviška universali forma ir **patvari danga** suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.

- **Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.**
- **Daugiau pjovimo briaunų.**
- **Naujausios kartos HiPIMS danga AlTiN pagrindu.**
- **Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.**

Su vidiniu aušinimu $\geq 4 \times 0,5$

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 139675 + 129100 HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 139675 + 129100 HE**.

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s	38,1 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	8,25 mm
Bendras ilgis L	58 mm
Vidinis aušinimas	ne
Dantų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	6 mm

Sriegio gylis	8,25 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	3,29 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio dydis	M4×0,5
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Sriegio profilis	Pilnas profilis
Danga	AlTiN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	EG-MF
Sriegio tipas	EG-MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Serija	Master TM
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N

Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
TOOLOX 33	tinka	85 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	50 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	82 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	75 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	200 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/139675-4X0,5>