

Garant**Vibracinio šlifavimo mašina (2 litrai) su transportavimo vežimėliu, Tipas: GMT2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Produktų klasė	51B

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiška glotniojo šlifavimo mašina GMT2, skirta automatizuotai apdirbti mažoms ir vidutinio dydžio partijoms.

- **Galingas variklis su nustatytu greičio diapazonu.**
- **Plininis lovelis (2 l) su 15 mm poliuretano sluoksniu.**
- **Integruota atskyrimo stotis automatiniam ruošinio ir šlifavimo terpės atskyrimui.**
- **Ergonomiškas pakreipimo įtaisas užtikrina lengvą atskyrimą.**
- **Intuityvus valdymas per valdymo pultą su laikmačio funkcija.**
- **Dėl „Transparent dangtelis“ veikia tyliai ir be dulkių.**

Tinka **metalui ir plastikui**.

Paskirtis:

Pirmenybė teikiama **tekintų ir frezuotų dalių**, taip pat ruošinių, **pagamintų naudojant 3D spausdinimo procesą**, pašalinimui. Tinka **metalui ir plastikui**. Kitas žingsnis **poliravimas** taip pat yra šio įrenginio darbo paskirties dalis. **Rekomenduojamas sausasis apdirbimas (nereikia junginio).**

Tiekimo sudėtis:

1x stumdomas šlifavimo staklės su valdymo skydu ir nuimama atskyrimo stotimi 1x atskyrimo ekranas su skylių tinkleliu 10mm 1x Keraminis šlifavimo elementas (3kg), trikampis, šiurkštus (Nr. 501525 0305T) 1x Keraminis šlifavimo elementas (3kg), trikampis (kampinis), šiurkštus (Nr. 501515 1015TA) 1x keraminis šlifavimo elementas (3kg), cilindras (1x), šiurkštus šlifavimas (501505CA) (Nr. 501585 0406CA) 1x laikymo dėžė (Nr. 964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (Nr. 088001 500) 1x 3M didelio našumo valymo šluostė (Nr. 089190 MĒLYNA)

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas	3000 min ⁻¹
Tinklo dažnis	50 Hz
Didelės talpos griovelis	2 l
Vidinis gylis Trog L ₂	85 mm
Staklių plotis B ₁	400 mm
Staklių ilgis L ₁	750 mm
Naudojama galia	50 W
Tinklo įtampa	230 V
Lovelio vidinis Ø	100 mm
Lovelio išorinis Ø	220 mm
Įrenginio aukštis	285 mm
Bendras svoris	20 kg
Produkto rūšis	Vibracinio šlifavimo mašina